

空気中の微小な粒子を捕集するHEPAフィルタ搭載

シート背面に取付可能な空気清浄機airgle AG25



- ・空気中の微小な粒子を捕集するHEPAフィルタを搭載した車両内での使用が可能な空気清浄機
- ・0.3ミクロン以上の粒子を99.7%捕集するHEPAフィルタで空気中のウイルスを含む微小な粒子を捕集します。
- ・バックシートに取付可能でタクシーでの使用に最適。お客様と乗務員様に安心をご提供します。
- ・HEPAフィルタに加えチタンプロUVモジュールによる光触媒効果で空気清浄効果をアップ

■ 0.3ミクロン以上の粒子を99.7%捕集するHEPAフィルタを搭載

- ・0.3ミクロン以上の粒子を99.7%以上捕集する高性能HEPAフィルタを搭載。
- ・ウイルスを含む微小な飛沫を捕集することで空気を清浄します。
- ・両サイドから空気を吸引し、中央のHEPAフィルターを通過し本体前面から清浄された空気を吹き出します。
- ・空気中の粒子捕集能力に優れたHEPAフィルタは病院のクリーンルームや手術室、ANA・JAL等の航空機等で多く活用されています。
- ・厚生労働省HPで、窓を十分に開けて換気できない場合、窓からの換気と併せてHEPAフィルタの空気清浄機を併用することが有効とされています。*

*厚生労働省HP <https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000640913.pdf>



両サイドから空気を吸引、中央からきれいな空気を吹き出します。

■ タクシーでの使用に最適

- ・車両のバックシートに取付が可能で、お客様に近い位置で動作し、感染予防をサポート。
- ・付属のシート用ベルトでシート背面にラクラク取付
- ・車両用シガーソケット電源アダプタが付属。



■ HEPAフィルタに加え光触媒も搭載

- ・HEPAフィルタに加えチタンプロUVモジュールによる光触媒機能を搭載。
- ・NASAのPCO技術(光触媒によりウイルスやバクテリアなどを水とCO2に分解する技術)でさらに空気清浄効果をアップ
- ・フィルタは交換が可能で、定期的な交換を行うことで継続的に効果を発揮させることが可能(7時間/日の場合6ヶ月毎の交換を推奨)

○仕様

コード長	[AC] 1.8m / [DC] 2.0m
電源	[AC] 100V 50/60Hz / [DC] 12V
動作音	(低速時) 47.1dB / (高速時) 54.5dB
適用床面積	～約4.5畳
消費電力	9W
本体寸法	241mm×241mm×70mm
本体重量	1.5kg

Futaba 二葉計器株式会社

本社 / 〒550-0014 大阪市西区北堀江3丁目11番13号
TEL : 06 (6538) 3401 FAX : 06 (6538) 3409
東京支店 / 〒116-0014 東京都荒川区東日暮里2丁目19番6号
TEL : 03 (3805) 2801 FAX : 03 (3805) 2834
URL / <http://www.futabakeiki.co.jp>

取扱店 ※製品の仕様、デザイン等は予告なく変更することがありますのでご了承下さい。